




C-171637

△ GOLD PLATED 0.76μm<sup>MIN</sup> ON CONTACT AREA, TIN LEAD PLATED ON BARREL AREA OVER NICKEL PLATED.



注: 1. 適用規格  
 製品規格 108-5151, 108-5138.  
 取付適用規格 114-5050  
 取扱説明書 IS-105J

- △ 2芯着通用電線  
 AWG#20 (VSF 被覆外形φ2.4) × 2
- △ ニッケルめき下地に、金めき (0.76μm 最少厚被覆部) 及び バレル部 田めき



断面 A-A (SECT)

断面 B-B (SECT)

NOTES: 1. PRODUCT SPECIFICATION 108-5151, 108-5153  
 APPLICATION SPECIFICATION 114-5050  
 INSTRUCTION SHEET IS-105J

△ APPLICABLE WIRE FOR TWO-WIRE CRIMP  
 AWG #20 (VSF INSULATION DIAMETER φ2.4) × 2

|                                                                                       |                     |                                                                                                       |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                       |                     | △黄銅全のり (板厚0.25)<br>GOLD PLATED BRASS (0.25T)                                                          | 171637-3                                |
| 171639-1                                                                              |                     | 銀めき黄銅全のり (板厚0.25)<br>PRE TINNED BRASS (0.25T)                                                         | 171637-1                                |
| バラ端子 (LOOSE PIECE)                                                                    |                     | (FINISH: MATERIAL)                                                                                    | 至 番 (P/N)                               |
|                                                                                       |                     |                                                                                                       | 参考図面<br>(CUSTOMER COPY, REFERENCE ONLY) |
| 材料 (MATERIAL)<br>表参照 (SEE TABLE)                                                      |                     |  TE Connectivity |                                         |
| 仕上 (FINISH)                                                                           |                     |                                                                                                       |                                         |
| 適合規格 (WIRE RANGE)<br>△ 05-13 AWG 20-16                                                |                     | 22 CLASS                                                                                              |                                         |
| 絶縁体 (INSULATION DIA.)<br>20-32.24 × 2                                                 |                     | 22 TYPE                                                                                               |                                         |
| 公差 (TOLERANCE)<br>±0.3<br>(EXCEPT AS NOTED)                                           | スケール (SCALE)<br>4-1 | LOC<br>J A                                                                                            | シート番号 (SHEET NO.)<br>C-171637           |
|                                                                                       |                     | REV.<br>C1                                                                                            |                                         |
| 品名 (NAME): SOCKET CONTACT (MINI UNIVERSAL M-N-L)<br>ソケットコンタクト (ミニユニバーサルメイトロック継手型コネクタ) |                     |                                                                                                       |                                         |

|     |                    |     |         |          |
|-----|--------------------|-----|---------|----------|
| C1  | ECO-11-005030      | RK  | HMR     | 21MAR 11 |
| LTR | 変更 REVISION RECORD | DR  | CHK     | DATE     |
| DR  | J. Ome             | DE  | N. Ome  |          |
| CHK | 3/2/11             | APP | A. Tami | 3/2/11   |