





NUMBER C-917780

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC



取付基板寸法 FIG. 1




表1

TABLE 1

部品番号 PART NO.	名称 PART NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED CTI : UL LEVEL2, 250~399V
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき銅合金 PRE TIN COPPER ALLOY

注 記:



- 製品規格: 108-5459
- 適用基板厚: 1.6t
- 嵌合相手製品型番
プラグハウジング: 917686
リセコンタクト: 917683
917684

- キンク位置を示す
適用基板寸法: FIG. 1 参照
- 適用基板穴径
パンチ加工穴: $0.9^{+0.1}_{-0}$
ドリル加工穴: $1.1^{+0.05}_{-0}$

表3 参照

表3 (TABLE 3)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
-+AMP 又は -+ OR AMP	中国 CHINA(PRC)
±AMP 又は ± OR AMP	韓国 KOREA



WITHOUT 無し	WITH 有り	BLACK 黒色	2	2-917780-9
WITHOUT 無し	WITH 有り	RED 赤色	2	2-917780-2
WITHOUT 無し	WITH 有り	NATURAL 自然色	2	2-917780-1
WITH 有り	WITH 有り	BLACK 黒色	2	917780-9
WITH 有り	WITH 有り	RED 赤色	2	917780-2
WITH 有り	WITH 有り	NATURAL 自然色	2	917780-1
BOSS ボス	KINK FORM キンク加工	COLLOR 色別	Pos. 極数	PART NO. 型番

NOTES:

- PRODUCT SPEC. ; 108-5459
- APPLICABLE P.C.B THK. ; 1.6t
- MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING ; 917686
REC. CONTACT ; 917683
917684

- SEE THE KINKING POSITION
- APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
- APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE: $0.9^{+0.1}_{-0}$
DRILLED HOLE: $1.1^{+0.05}_{-0}$
- SEE TABLE 3

H	変更(REVISED)	FJDO-0094-03	N.Y	M.S	11APR 03
G	変更(REVISED)	FJ00-1605-97	T.H	Y.K	19 NOV '97
F	変更(REVISED)	FJ00-1534-97	T.H	Y.K	8 OCT '97
E	変更(REVISED)	FJ00-1151-97	T.H	Y.K	16 SEP '97
D	変更(REVISED)	FJ00-0460-97	N.N	Y.K	27 MAY '97
C	変更(REVISED)	FJ00-5238-96	N.N	Y.K	17 SEP '96
B	変更(REVISED)	FJ00-4221-96	A.O	Y.K	18 JAN '96
A	変更(REVISED)	FJ00-3073-95	A.O	Y.K	27 SEP '95
O	作成(RELEASED)		Y.N	Y.K	12 MAY '95
LTR	変更 (REVISION RECORD)		OR	CHK	DATE

適合電線範囲 (WIRE RANGE)
--- mm² (AWG ---)材料 (MATERIAL)
SEE TABLE 1
表1参照DR. Y. NOGUCHI
12 MAY. '95CHK. Y. KASHIWA
12 MAY. '95被覆外径 (INSULATION DIA.)
--- mm φ仕上 (FINISH)
SEE TABLE 1
表1参照DE. Y. NOGUCHI
12 MAY. '95APP. Y. KASHIWA
12 MAY. '95

名称 (NAME) 2.5mm シグナルダブルロック 2極 ポストヘッダーアッセンブリー (Vタイプ) 2.5mm SIGNAL DBL-LOCK 2P POST HEADER ASS'Y	一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10mm ±0.2 10mm 30mm ±0.25 30mm 100mm ±0.3 角度 ±3°	公差 (TOLERANCE) A3 J	位置 (LOC) J	番号 (No.) C-917780	尺 (SCALE) 3-1	REV. H	SHEET 1 OF 1
--	---	------------------------	---------------	----------------------	------------------	-----------	-----------------

tyco Tyco Electronics AMP K.K.
Electronics Kawasaki, Japan

(CUSTOMER DRAWING)

参考図面

PRINT DIST

AMP-J010-2C
REV.3/93