THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
© COPYRIGHT BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	RELEASED FJ00-1013-00	20SEP01	N.Y	M.S
	A	変更(REVISED) FJ00-1347-01	03SEP01	N.Y	M.S
	B	変更(REVISED) FJ00-1394-02	08JUL02	N.Y	M.S
	C	変更(REVISED) FJ00-0163-03	01MAR03	N.Y	M.S
	D	変更(REVISED) FJD0-0104-03	16APR03	N.Y	M.S
	E	変更(REVISED) FJD0-0292-04	16AUG04	A.H	N.Y











基板取付け穴寸法

注記；
1。 適用基板厚；1.6t
2。 嵌合相手製品型番
プラグハウジング； 1376477
3。 適用基板穴寸法；FIG.1参照
4 適用基板穴径；
パンチ加工穴；$0.7^{+0.1}_{-0}$
ドリル加工穴；0.9± 0.05

NOTES;
1. APPLICABLE P.C.B THK.;1.6t
2. MATING CONN. P/N
PLUG HOUSING:1376477
3. APPLICABLE P.C.B LAYOUT SEE FIG.1
4 APPLICABLE P.C.B HOLE DIA.
PUNCHED HOLE;$0.7^{+0.1}_{-0}$
DRILLED HOLE;0.9± 0.05

型番は、SHEET 2 OF 2 を参照
(P/N SEE SHEET 2 OF 2)

表1
TABLE 1

部品番号 PARTS NO	名称 PARTS NAME	材質、表面処理 MATERIAL & FINISH
①	ヘッダーハウジング HEADER HOUSING	66ナイロンガラス強化(UL94V-0) 66 NYLON GLASS FILLED
②	ポスト コンタクト POST CONTACT	錫めっき済黄銅 PRE TIN BRASS

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: 単位： 粍 INCHES

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差
10> :±0.2
30> ≧10:±0.25
100> ≧30:±0.3
ANGLE :±3°

MATERIAL 材料: SEE TABLE 1
FINISH 仕上: SEE TABLE 1

DWN N.YAMASAKI 3 SEP '01
CHK M.SHINDO 3 SEP '01
APVD Y.KASHIWA 3 SEP '01
PRODUCT SPEC 製品規格: 108-5703
APPLICATION SPEC 取付適用規格: 114-5286
WEIGHT:
CUSTOMER DRAWING

tyco Electronics
Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME 名称: 2.5mmPITCH シグナルメイト コネクタ ヘッダーアッセンブリ(V-TYPE)
2.5mmPITCH SIGNAL MATE CONN HEADER ASSY (V-TYPE)

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A3	00779	C-1376478	—

SCALE 尺度: —
SHEET 1 OF 2
REV E

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

LOC	DIST
J	—

REVISIONS 変更

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	—	SEE SHEET 1	—	—	—

備考	ハウジング極数	B	A	色	極数	型番
		寸法				
回路番号6のピン抜き仕様	7	20.0	18.25	NATURAL	6	1565044-6
回路番号2のピン抜き仕様	6	17.5	15.75	BLUE	5	2-1565044-5
	6	17.5	15.75	NATURAL	5	1565044-5
回路番号2のピン抜き仕様 5mm ピッチ	3	10.0	8.25	NATURAL	2	1376497-2
	7	20.0	18.25	RED	7	1-1376478-7
	7	20.0	18.25	NATURAL	7	1376478-7
	6	17.5	15.75	BLUE	6	2-1376478-6
	6	17.5	15.75	RED	6	1-1376478-6
	6	17.5	15.75	NATURAL	6	1376478-6
	5	15.0	13.25	RED	5	1-1376478-5
	5	15.0	13.25	NATURAL	5	1376478-5
	4	12.5	10.75	BLUE	4	2-1376478-4
	4	12.5	10.75	NATURAL	4	1376478-4
	3	10.0	8.25	RED	3	1-1376478-3
	3	10.0	8.25	NATURAL	3	1376478-3
	2	7.5	5.75	BLUE	2	2-1376478-2
	2	7.5	5.75	RED	2	1-1376478-2
	2	7.5	5.75	NATURAL	2	1376478-2

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - ﾃﾞ.
© COPYRIGHT - BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

DIMENSIONS: 単位：粁 MM

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差

0 PLC	± –
1 PLC	± –
2 PLC	± –
3 PLC	± –
4 PLC	± –
ANGLES	± –

SEE SHEET 1 OF 2

DWN —
CHK —
APVD —
PRODUCT SPEC 製品規格 —
APPLICATION SPEC 取付適用規格 —
WEIGHT —

MATERIAL 材料 —
FINISH 仕上 —

tyco Electronics

Tyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, Japan

NAME
名称 2.5mmPITCH SIGNAL MATE CONN HEADER ASSY (V-TYPE)
2.5mmピッチシグナルメイトコネクタヘッダーアッセンブリ（V-TYPE）

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO 番号	RESTRICTED TO
A4	00779	C-1376478	—

CUSTOMER DRAWING

SCALE 尺度	SHEET	REV
1:1	2 OF 2	E

AMP 1469-35 REV 31MAR2000

08JUL2002 11:12am FJ028600 L:\EN32_Industrial\3rd-group\CAD\EC5370\c1376478.c.2.dwg