



Allgemeine Merkmale

Funktionsprinzip	Dichtungselement
Verwendung	zum Abdichten von druckfesten Sensoren M8

Material

Dichtringmaterial	PA 11
Material	PA
Oberflächenschutz	phosphatiert

Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment max.	15 Nm
Druck max.	400 bar

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	-40...110 °C
----------------------------	--------------

Zusatztext

Die Dichtmutter dichtet gleichzeitig gegen Flüssigkeiten und Gase ab, nach bis zu fünfmaligem Lösen und erneutem Festziehen.