

## Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität WEEE

## Elektrische Merkmale

Betriebsspannung  $U_b$  30 VDC / 30 VAC  
 Nennstrom (40 °C) 1.75 A

## Elektrischer Anschluss

Anschluss M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert  
 Anzahl anschließbarer Kontakte 8  
 Kabeldurchmesser D 4...8 mm  
 Kontaktierung Schirm Irisfeder  
 System konfektionierbar

## Material

Griffkörpermaterial Zinkdruckguss  
 Kontaktmaterial Bronze  
 Kontaktträgermaterial PA  
 Überwurfmutter-Material Zinkdruckguss vernickelt

## Mechanische Merkmale

Anschlussquerschnitt 0.14...0.34 mm<sup>2</sup>  
 Befestigung Litzen Schneidklemmtechnik


## Umgebungsbedingungen

Schutzart IP67  
 Umgebungstemperatur -25...85 °C

## Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

## Connector Drawings



PIN 1-8 nutzbar