


selbstkonfekt. Steckverbinder
BCC E834-0000-20-000-53X4T2-000
Bestellcode: BCC06FH

BALLUFF



Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE cURus EAC WEEE
-----------------------	----------------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	125 VDC / 125 VAC
Nennstrom (40 °C)	1.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Anzahl anschließbarer Kontakte	4
Kabeldurchmesser D	4.5...9 mm
Kontaktierung Schirm	360° Schirmkontakt vollgeschirmt
System	konfektionierbar

Zusatztext

RJ45-Stecker nach IEC 60603-7
Übertragungseigenschaften Kategorie 5/Klasse D bis 100 MHz nach ISO/IEC 801:2002 EN50173-1.

Material

Griffkörpermaterial	PC
Kontaktmaterial	Messing

Mechanische Merkmale

Anschlussquerschnitt	0.2...0.34 mm ²
Anschlussquerschnitt flexibel	24 AWG/7...22 AWG/7
Anschlussquerschnitt massiv	23 AWG/1...22 AWG/1
Befestigung Litzen	Schneidklemmtechnik
Steckzyklen min.	750

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-40...70 °C

Connector Drawings




1.....8

PIN 1-3 nutzbar

PIN 6 nutzbar

Wiring Diagrams



1) Schirm auf Gehäuse