

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE cULus WEEE
-----------------------	---------------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub	60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte	4
Kabeldurchmesser D	3.5...5 mm
System	konfektionierbar

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Material

Griffkörpermaterial	PBT
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	PA
Überwurfmutter-Material	Messing


Mechanische Merkmale

Anschlussquerschnitt	0.14...0.5 mm ²
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.4 Nm
Befestigung Litzen	Schraubklemmen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

Connector Drawings



PIN 1-4 nutzbar