


selbstkonfekt. Steckverbinder
BCC M435-0000-1A-000-43X434-000
Bestellcode: BCC06ZY

BALLUFF



Allgemeine Merkmale

| | |
|-----------------------|------------|
| Zulassung/Konformität | CE WEEE |
|-----------------------|------------|

Elektrische Merkmale

| | |
|------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung U_b | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A |

Elektrischer Anschluss

| | |
|--------------------------------|---|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anzahl anschließbarer Kontakte | 4 |
| Kabeldurchmesser D | 3.5...6 mm |
| System | konfektionierbar |

Material

| | |
|-------------------------|---------------|
| Gehäusematerial | PA Messing |
| Griffkörpermaterial | PA |
| Kontaktmaterial | Messing |
| Kontaktträgermaterial | PA |
| Überwurfmutter-Material | Zinkdruckguss |

Mechanische Merkmale

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Anschlussquerschnitt | 0.14...0.34 mm ² |
| Befestigung Litzen | Schneidklemmtechnik |


Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|-------------|
| Schutzart | IP67 |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C |

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Connector Drawings



PIN 1-4 nutzbar