

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter	4
Leiterquerschnitt	0.25 mm ²

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Befestigungsmutter M16 im Lieferumfang enthalten

Material

Adernisolationmaterial	TPE
Gehäusematerial	Zinkdruckguss, vernickelt
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	vernickelt
Kontaktmaterial	Bronze
Kontaktträgermaterial	PA


Mechanische Merkmale

Befestigung	M16x1.5
Litzenlänge L	0.50 m

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

Connector Drawings



PIN 1: braun

PIN 2: weiß

PIN 3: blau

PIN 4: schwarz

Wiring Diagrams

