

## Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität WEEE

## Elektrische Merkmale

Betriebsspannung  $U_b$  60 VDC / 60 VAC  
 Nennstrom (40 °C) 3.0 A

## Elektrischer Anschluss

Anschluss 1 M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert  
 Anschluss 2 M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert  
 Anschluss 3 M8x1-Buchse, 3-polig, A-codiert  
 Anzahl Pins 4/3/3

## Material

Griffkörpermaterial PA 6.6  
 GF  
 Kontaktmaterial Kupfer-Legierung, vergoldet/  
 Kupfer-Legierung, vergoldet/  
 Kupfer-Legierung, vergoldet  
 Überwurfmutter-Material Messing  
 vernickelt

## Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker 0.6 Nm/-/-


## Umgebungsbedingungen

Schutzart IP67  
 Umgebungstemperatur -25...80 °C

## Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams

