

1) von Kabeltrommel

Elektrischer Anschluss

Anzahl der Leiter	3
Kabel	PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 100 m, schleppkettentauglich
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung	5 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	10 x D
Kabel, Biegezyklen min.	2 Mio.
Kabel, Torsionsbeanspruchung	±180°/m
Kabeldurchmesser D	4.00 mm ±0.10 mm
Leiterquerschnitt	0.34 mm ²

Material

Kabelmantelmaterial	PUR
Kabelmantelmaterial, Hinweis	schweißfunkenbeständig

Mechanische Merkmale

Beschleunigung max., Schleppkette	5 m/s ²
Kabeleigenschaften	schleppkettentauglich
Kabellänge L	100.00 m
Kabelmantel, Farbe	schwarz
Verfahrgeschwindigkeit max., Schleppkette	3.3 m/s

Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur, Schleppkette	-25...60 °C
Kabeltemperatur, feste Verlegung	-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-25...80 °C

Zusatztext

Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20549
Halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2


Rohkabel

BCC 0000-0000-00-000-PW0334-10X

Bestellcode: BCC0C1E

BALLUFF

Connector Drawings



Leiterschema

Leiter 1: braun

Leiter 2: blau

Leiter 3: schwarz