

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität WEEE

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b 30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C) 4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter 4
Leiterquerschnitt 0.25 mm²

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.
Befestigungsmutter im Lieferumfang enthalten

Material

Adernisulationsmaterial TPE
Gehäusematerial PA
Messing
Kontaktmaterial Messing
Kontaktträgermaterial PA


Mechanische Merkmale

Befestigung M8x0.5
Litzenlänge L 2.00 m

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP67
Umgebungstemperatur -25...85 °C

Connector Drawings



PIN 1: braun

PIN 2: weiß

PIN 3: blau

PIN 4: schwarz

Wiring Diagrams

