

## Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

## Elektrische Merkmale

Betriebsspannung $U_b$	60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

## Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl der Leiter	5
Leiterquerschnitt	0.25 mm <sup>2</sup>

## Material

Adernisolationmaterial	TPE
Gehäusematerial	Zinkdruckguss, vernickelt
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	vernickelt
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	PA

## Mechanische Merkmale

Befestigung	M16x1.5
Litzenlänge L	2.00 m


## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP68
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

## Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.  
Befestigungsmutter M16 im Lieferumfang enthalten

## Connector Drawings



PIN 1: braun

PIN 2: weiß

PIN 3: blau

PIN 4: schwarz

PIN 5: grau

## Wiring Diagrams

