

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität WEEE

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b 30 VDC / 30 VAC
 Nennstrom (40 °C) 3.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss 01, Ausführung gerade
 Anschluss 02, Ausführung gerade
 Anschluss 1 M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
 Anschluss 2 M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
 Anzahl Pins 4/4

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Material

Griffkörpermaterial TPU
 Überwurfmutter-Material Messing/Zinkdruckguss


Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker 0.4 Nm/0.6 Nm

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP67
 Umgebungstemperatur -25...85 °C

Connector Drawings



Wiring Diagrams

