

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b	250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte	4
Kabeldurchmesser D	4...8 mm
System	konfektionierbar

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Material

Gehäusematerial	PA
Kontaktmaterial	Messing
Kontaktträgermaterial	Messing
Überwurfmutter-Material	PA
	Zinkdruckguss


Mechanische Merkmale

Anschlussquerschnitt	0.34...0.75 mm ²
Befestigung Litzen	Schneidklemmtechnik

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

Connector Drawings



PIN 1-4 nutzbar