

Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität WEEE

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung U_b 24 VDC / 24 VAC
 Nennstrom (40 °C) 4.0 A
 Schutzbeschaltung Suppressordiode

Elektrischer Anschluss

Anschluss 01, Ausführung gewinkelt
 Anschluss 02, Ausführung gerade
 Anschluss 1 A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
 Anschluss 2 M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
 Anzahl Pins 4/3
 System umspritzt

Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.


Material

Feststellschraubenmaterial Stahl
 Griffkörpermaterial TPU
 Kontaktmaterial Messing/Messing
 Kontaktträgermaterial PBT/PA

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP67
 Umgebungstemperatur -25...80 °C

Connector Drawings



Wiring Diagrams

