


selbstkonfekt. Steckverbinder  
BCC M333-0000-20-000-13X325-000  
Bestellcode: BCC0HLP

# BALLUFF



## Allgemeine Merkmale

Zulassung/Konformität	CE WEEE
-----------------------	------------

## Elektrische Merkmale

Betriebsspannung $U_b$	60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)	4.0 A

## Elektrischer Anschluss

Anschluss	M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anzahl anschließbarer Kontakte	3
Kabeldurchmesser D	2.5...5.2 mm
System	konfektionierbar

## Material

Griffkörpermaterial	PA
Kontaktmaterial	Bronze
Kontaktträgermaterial	PA
Überwurfmutter-Material	Zinkdruckguss

## Mechanische Merkmale

Anschlussquerschnitt	0.08...0.25 mm <sup>2</sup>
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm
Befestigung Litzen	Schneidklemmtechnik


## Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...80 °C

## Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

## Connector Drawings



PIN 1-3 nutzbar