

1) von Kabeltrommel

Elektrische Merkmale

Betriebsspannung Ub 300 VDC / 300 VAC

Elektrischer Anschluss

Anzahl der Leiter 4
Kabel TPE gelb, 300 m, schleppkettentauglich
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung 5 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung 10 x D
Kabel, Biegezyklen min. 10 Mio.
Kabeldurchmesser D 5.30 mm ±0.13 mm
Leiterquerschnitt 22 AWG

Material

Kabelmantelmaterial TPE

Mechanische Merkmale

Kabeleigenschaften schleppkettentauglich
Kabellänge L 300.00 m
Kabelmantel, Farbe gelb


Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur, feste Verlegung -50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung -25...105 °C

Zusatztext

Rohkabel Zulassung nach UL-AWM 20327 oder CSA AWM I/II A/B, FT1
Flammhemmend nach IEC 332-2
Ölbeständig

Connector Drawings



Leiterschema

Leiter 1: braun

Leiter 2: weiß

Leiter 3: blau

Leiter 4: schwarz

Wiring Diagrams

