




Transfer or duplication of this document as well as the utilisation or communication of its content are not permitted unless express consent is granted. Violations give rise to claims for damages. All rights reserved in case of patent, utility model or design patent registrations.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Designeintragung vorbehalten.

position 1



pos.	dim. a	dim. w
2	5,08 ±0,10	20,60 ±0,20
3	10,16 ±0,15	25,68 ±0,20
4	15,24 ±0,15	30,76 ±0,20
5	20,32 ±0,20	35,84 ±0,20
6	25,40 ±0,20	40,92 ±0,20
7	30,48 ±0,20	46,00 ±0,20
8	35,56 ±0,20	51,08 ±0,25
9	40,64 ±0,20	56,16 ±0,25
10	45,72 ±0,20	61,24 ±0,25
11	50,80 ±0,25	66,32 ±0,25
12	55,88 ±0,25	71,40 ±0,25
13	60,96 ±0,25	76,48 ±0,25
14	66,04 ±0,25	81,56 ±0,40
15	71,12 ±0,25	86,64 ±0,40
16	76,20 ±0,25	91,72 ±0,40
17	81,28 ±0,40	96,80 ±0,40
18	86,36 ±0,40	101,88 ±0,40
19	91,44 ±0,40	106,96 ±0,40
20	96,52 ±0,40	112,04 ±0,40
21	101,60 ±0,40	117,12 ±0,40
22	106,68 ±0,40	122,20 ±0,50
23	111,76 ±0,40	127,28 ±0,50
24	116,84 ±0,40	132,36 ±0,50

						00	date	name	ident.-No. / RI	material	scale	dim.var.
						creat.	04.09.25	hb3kdp	1809080 / 02	-	2:1	
						check.	05.09.25	pbdb05	SAP change-No. PAA170028/17	part-rev. Änd.Approb. nicht umgesetzt		
								DIN A3	document-type	document-No.	surface in µm	
								PHENIX CONTACT	TECDOC 2D_Productfamily	01853832		
									description	MSTBC 2,5/ 6-STZ-5,08-R		
RI	date	revision		name	check.on	name	page 1	of 1				