





NUMBER 179846



METRIC



- NOTES:
- RECOMMENDED P.C.B LAYOUT, SEE FIG.1
  - APPLICABLE P.C.B THICKNESS : 1.6
  - MATING CONN, P/N  
PLUG HOUSING : 179938-□  
REC CONTACT : 177914-□  
177915-□
  - PRODUCT SPEC : 108-5410
- △ SEE TABLE 2



△ FIG.1

表1 (TABLE 1)

No	名称(NAME)	材料(MATERIAL)
①	タブ(TAB)	銅合金: 錫めっき (COPPER ALLOY TIN PLATED)
②	ヘッダーハウジング (HEADER HOUSING)	6/6ナイロンガラス強化(UL94V-0) (6/6 NYLON GRASS FILLED)

△ 表2 (TABLE 2)

トレードマーク TRADE MARK	生産場所 MANUFACTURING PLACE
-AMP 又は - OR AMP	日本 JAPAN
+AMP 又は + OR AMP	中国 CHINA(PRC)
AMP 又は + OR AMP	韓国 KOREA

- △ 取付基板寸法  
2. 適用基板厚 : 1.6t  
3. 嵌合相手製品型番  
プラグハウジング : 179938-□  
リセコンタクト : 177914-□, 177915-□  
4. 製品規格 : 108-5410  
△ 表2参照

POLY BAG	BLACK	1-179849-9
	BLUE	1-179846-6
	YELLOW	1-179846-4
	RED	1-179846-2
	NATURAL	1-179846-1
TRAY	BLACK	179849-9
	BLUE	179846-6
	YELLOW	179846-4
	RED	179846-2
PACKING	NATURAL	179846-1
	COLOR	P/N

D1	REVISED ECR-15-005941	SC	BW	17APR '15															
D	REVISED ECR-08-010487	J.S	S.M	24APR '08	適合電線径範囲 (WIRE RANGE)	絶縁外皮 (INSULATION DIA.)	名称 (NAME)	アンパ パワー ダブルロック コネクタ 6.5mm ピッチ 3極タブヘッダー-アッセンブリ (Vタイプ) AMP POWER DBL LOCK CONN 6.5 mm PITCH 3P HEADER ASS'Y V TYPE											
C	REVISED FJ00-1434-02	N.Y	M.S	18JUL '92	mm <sup>2</sup> (AWG)	mmφ	一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	SIZE	LOC	番号 (No.)	179846								
B	REVISED FJ00-1110-98	T.Y	M.S	12JUN '98	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	10μm ±0.2	A3	J										
A	REVISED FJ00-0953-98	T.Y	M.S	29MAY '98	表1参照 (SEE TABLE 1)	表1参照 (SEE TABLE 1)	10μm ±0.25												
O	RELEASED FJ00-1170-94	N.N	Y.K	8.SEP '94	DR. 22/AUG/'94	DE. 7.SEP.'94	30μm ±100μm ±0.3												
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE	CHK. 8.SEP.'94	APP. 8.SEP.'94	角 ±3°	尺度 (SCALE)	REV. D1	SHEET 1 OF 1									

単位: 概 寸法 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

REV. 10/03 1028500