

D

D

C



C

B

B

A

A



- 1

A

面より2mmの範囲で測定。
- 2

相手ハウジングと所定の機能を満足して嵌合できること。
- 3

プリント基板への取付は、JIS B1115又は1122, M3×6ナベ（2種又は4種）のタッピンネジで締付けた後ハンダ付する。（締付けトルク4kg-cm以下）
- 4

回路番号：下図参照のこと。

- 1

TO BE MEASURED BETWEEN


A

 AND 2.
- 2

TO BE MATE WITH PLUG HSG SMOOTHLY.
- 3

TO BE USE M3 TAPPING SCREW JIS B1115 OR 1122（TYPE 2 OR 4） BEFORE SOLDER.
- 4

CIRCUIT NUMBER.



HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 14	1～14（全極）	-	GREEN 緑色	2-5173860-4
HB	SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD × 14	1～14（全極）	-	NATURAL 自然色	2-5173860-1
V-2	PRE-TIN × 14		-	1～14（全極）	NATURAL 自然色	9-173860-1
HB	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 14	-	1～14（全極）	NATURAL 自然色	7-173860-1
HB	SELECTIVE-TIN	PRE-TIN × 14	-	1～14（全極）	GREEN 緑色	3-173860-1
HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 14	1～14（全極）	-	GREEN 緑色	2-173860-4
HB	TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD × 14	1～14（全極）	-	NATURAL 自然色	2-173860-1
HB	PRE-TIN × 14		-	1～14（全極）	BLUE 青色	173860-5
HB	PRE-TIN × 14		-	1～14（全極）	GRAY 灰色	173860-6
HB	PRE-TIN × 14		-	1～14（全極）	GREEN 緑色	173860-4
HB	PRE-TIN × 14		-	1～14（全極）	NATURAL 自然色	173860-1
USED MATERIAL FLAMMABILITY	SOLDERING SIDE 半田付け部	CONTACT SIDE 接触部側	 GOLD PLATED CIRCUIT NO. 金めっき回路番号	 PRE-TIN CIRCUIT NO. 錫めっき回路番号	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
	CONTACT FINISH					

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

10± : ±0.2
30± >10 : ±0.25
100± >30 : ±0.3
ANGLE : ±3°

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位： 純
mm

0 PLC ±
1 PLC ±-
2 PLC ±-
3 PLC ±-
4 PLC ±-

ANGLES ±-
FINISH
仕上

SEE TABLE

MATERIAL
材料

HOUSING: PBT
CONTACT: BRASS

DWN S.FUJITA
CHK K.BETSUI
APVD K.BETSUI
PRODUCT SPEC 製品規格
APPLICATION SPEC 取付適用規格
WEIGHT -

10DEC08
10DEC08
10DEC08
108-5216
-

10DEC08
10DEC08
10DEC08

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

070 SERIES MULTI-LOCK I/O CONNECTOR
14POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY
(H-TYPE)

SIZE A2
CAGE CODE 00779
DRAWING NO. 番号 C=173860
RESTRICTED TO -

SCALE 2:1
SHEET 1 of 1
REV J3

1471-9 (3/11)

173860