LOC	DIST
A1	-

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	C8	ECR-10-021393	18OCT2010	Abr	Brun
	C9	ECR-11-000520	11NOV2010	Abr	Brun
	C10	ECR-11-008329	28OCT2011	Abr	Brun
	C11	ECR-13-001696	29JAN2013	Abr	Brun

Normale Anwendung
USUAL APPLICATION



Ausfuehrung / DESIGN 3



Ausfuehrung / DESIGN 2

Ausfuehrung / DESIGN 1 △6

Einzeldichtungssystem
SINGLE WIRE SEAL SYSTEM

Ausfuehrung / DESIGN 3





Ausfuehrung / DESIGN 2



Ausfuehrung / DESIGN 1 △6



vergoldete Ausfuehrung
GOLD VERSION



GEL VERSION



Oberflaeche / FINISH



Sn: verzinnte Ausfuehrung
TINNED
(a) Kontaktkoerper: 0.8 - 2 µm Sn
BODY: 0.8 - 2 µm Sn

Ag: versilbert
SILVER
(e) min. 0.3 µm Ag
(f) min. 2.8 µm Ag INSIDE
min. 2.8 µm Ag innen
(g) min. 0.2 µm Sn

Au (galvanisch): galvanisch vergoldet
GOLD-ELECTROPLATED
(d) 0.05-1 µm Ni, beidseitig
0.05-1 µm Ni, ON BOTH SIDES
(e) 1-3 µm Ni, beidseitig
1-3 µm Ni, ON BOTH SIDES
(f) min. 1.8 µm Au ueber (e), innen
MIN. 1.8 µm Au OVER (e), INSIDE
(g) min. 0.2 µm Sn ueber (d), beidseitig
MIN. 0.2 µm Sn OVER (d), ON BOTH SIDES
(h) Au galvanisch auslaufend
Au OVERPLATING

Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 2	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 3	Rev	Einzelausf. Bestell-Nr. LOOSE PIECE ORDER NO.	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN △6 1	Rev	VERSION	DGB Wire Size Range mm²	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Verarbeitung Spez. APPLICATION SPEC.	DGB Wire Size Range mm²	Isolations Ø INSULATIN DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG
6-965906-5		E	1-965907-5	1-965906-5	D	Einzeldichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	0.50-0.75	Au•Gel	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3 M = 0.7	E = 2 G = 2.1 D_{Dr} = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{ISO} = 2.4	0.13	114-18025	0.75 0.5	1.4-1.9	967067-1 gruen GREEN	967056-1 blau / BLUE	963142-1 schwarz BLACK	967056-1 blau / BLUE
△5 5-965906-6		D	965907-6	△5 965906-6	C			Ag											
5-965906-5		E	965907-5	965906-5	D			Au											
5-965906-1		D	965907-1	965906-1	C			Sn											
△5 5-962885-6		J	963727-6	△5 962885-6	H		0.25-0.35	Ag	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14 M = 0.7	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D_{ISO} = 2.4	0.13		0.35 0.2	0.9-1.4	967067-2 gelb YELLOW		963142-2 grau GREY	
5-962885-5		K	963727-5	962885-5	J			Au											
5-962885-1		J	963727-1	962885-1	H			Sn											
	△5 2141826-6	A	2141827-6				0.13 / 0.17 △7	Ag	A = 2.5 B = 4.3 C = 6.2 D = 13.7 M = 0.6	E = 1.5 G = 1.4	H = 4 K = 4.1 N = 3.1 D_{ISO} = 2.6	0.1		0.13 0.17	0.85-1.25	967067-2 gelb YELLOW		963142-2 grau GREY	
	2141826-5	A	2141827-1					Au											
	2141826-1	A	2141827-1					Sn											
6-963715-5		K	1-963729-5	1-963715-5	J	normale Anwendung USUAL APPLICATION	0.50-0.75	Au•Gel	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 2 G = 2.1 D_{Dr} = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D_{ISO} = 1.6	0.11	114-18021						
△5 5-963715-6		J	963729-6	△5 963715-6	H			Ag											
5-963715-5		K	963729-5	963715-5	J			Au											
5-963715-1		J	963729-1	963715-1	H			Sn											
6-928999-5		T		1-928999-5	S		0.25-0.35	Au•Gel	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.7 M = 0.2	E = 1.8 G = 1.8 D_{Dr} = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D_{ISO} = 1.4	0.11							
△5 5-928999-6		S	963726-6	△5 928999-6	R			Ag											
5-928999-5		T	963726-5	928999-5	S			Au											
5-928999-1		S	963726-1	928999-1	R			Sn											
	△5 2141824-6	A	2141825-6				0.13 / 0.17 △7	Ag	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.7 M = 0	E = 1.5 G = 1.4	H = 2 K = 1.9 D_{ISO} = 1.1	0.1							
	2141824-5	A	2141825-1					Au											
	2141824-1	A	2141825-1					Sn											
1355717-5		C	1355718-5				0.08-0.22	Au		E = 1.5 G = 1.5 D_{Dr} = 0.65	H = 2 K = 2 D_{ISO} = 1.1	0.1							
1355717-1		C	1355718-1					Sn											

zugehoerige Einzeldichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL

Bemerkungen

1 Datumscode (woche/Jahr z.B. KW38/Jahr2009)
und TE-Revision (z.B. Rev.A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009)
AND TE REVISION (E.G. REV. A)

2 Passend zu Stiftkontakt siehe Zeichnung 929453
SUITABLE FOR PIN CONTACT SEE DRAWING 929453

3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER

4 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY

△6 Fuer Ag Varianten sind keine Laboruntersuchungen verfuegbar
deshalb sind diese PN's nicht in der Produktspez. aufgefuehrt.
FOR Ag VARIANTS TESTS ARE NOT AVAILABLE. Ag PN'S ARE NOT IN PRODUCTSPEC:

△6 nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION

△7 zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4

5:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1 PLC ±0.2, 2 PLC ±0.4, 3 PLC ±0.8, 4 PLC ±1.6, ANGLES ±4°

MATERIAL: - -

FINISH: - -

DWN	S.Garcia	05JAN1999
CHK	R.Jetter	05JAN1999
APVD	M.Bleicher	13AUG2003
PRODUCT SPEC	108-18030	
APPLICATION SPEC	114-18021 / 114-18025	
WEIGHT	-	

TE Connectivity

NAME: MICRO QUADLOK SYSTEM
Tabellenzeichnung Buchsenkontakt
TABLE SOCKET CONTACT

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-929454	-

Customer Drawing | SCALE 10:1 | SHEET 1 OF 1 | REV C11

4805 (3/11)
Pro/ENGINEER DRAWING