



Allgemeine Merkmale

Anwendung	Montage
Ausführung	Prox Befestigung
Funktionsprinzip	Klemmhalter
Lieferumfang	Klemmhalter (1x) Mutter DIN 1763-M12x1 (2x)
Verwendung	für Sensoren Ø8 mm für Sensoren M08 ab Befestigungslänge 36 mm
Zusätzliche Eigenschaften	schweißfest

Material

Gehäusematerial	Stahl, PTFE beschichtet
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	PTFE beschichtet
Material	Stahl
Oberflächenschutz	beschichtet, PTFE

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 17 x 33 mm
Anzugsdrehmoment	15 Nm
Baugröße	M8x1
Befestigung	Schrauben, Klemmen
Einbau	bündig einbaubar

Zusatztext

Der Näherungsschalter wird bis auf Festanschlag in den Klemmhalter geschoben und mit der Rändelmutter fixiert.
 Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch den Festanschlag verändern.
 Der Halter ist geeignet für die Verwendung im Schweißbereich.
 Nicht geeignet für Sensoren mit Kunststoffgehäuse.