



## Allgemeine Merkmale

<b>Anwendung</b>	Montage
<b>Ausführung</b>	Prox Befestigung
<b>Funktionsprinzip</b>	Klemmhalter
<b>Lieferumfang</b>	Klemmhalter (1x) Mutter DIN 1763-M16x1 (2x)
<b>Verwendung</b>	für Sensoren Ø12 mm für Sensoren M12 ab Befestigungslänge 36 mm
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>	schweißfest

## Material

<b>Gehäusematerial</b>	Stahl, PTFE beschichtet
<b>Gehäusematerial, Oberflächenschutz</b>	PTFE beschichtet
<b>Material</b>	Stahl
<b>Oberflächenschutz</b>	beschichtet, PTFE

## Mechanische Merkmale

<b>Abmessung</b>	Ø 22 x 37 mm
<b>Anzugsdrehmoment</b>	20 Nm
<b>Baugröße</b>	M12x1
<b>Befestigung</b>	Schrauben, Klemmen
<b>Einbau</b>	bündig einbaubar

## Zusatztext

Der Näherungsschalter wird bis auf Festanschlag in den Klemmhalter geschoben und mit der Druckschraube fixiert.  
 Der Schaltabstand der Näherungsschalter kann sich durch den Festanschlag verändern.  
 Der Halter ist geeignet für die Verwendung im Schweißbereich.  
 Nicht geeignet für Sensoren mit Kunststoffgehäuse.