



## Allgemeine Merkmale

<b>Anwendung</b>	Pneumatikzylinder mit integrierter Nut Mannesmann-Rexroth Serie grün
<b>Funktionsprinzip</b>	BMF Haltewinkel
<b>Grundnorm</b>	Maßtoleranzen: DIN ISO 2768 m
<b>Lieferumfang</b>	Befestigungsschraube Haltewinkel Winkelschraubendreher
<b>Verwendung</b>	für Magnetfeld-Sensoren BMF 305

## Material

<b>Material</b>	Aluminium
<b>Oberflächenschutz</b>	eloxiert

## Mechanische Merkmale

<b>Anzugsdrehmoment</b>	1.5 Nm
<b>Anzugsdrehmoment Klemmschraube</b>	1.5 Nm
<b>Baugröße</b>	L-Nut
<b>Befestigung Halter</b>	Gewindestift ISO 4027 M3x4-A2 Winkelschraubendreher ISO 2936 1.5
<b>Befestigung Sensor</b>	Zylinderschraube DIN 7984 M3x5-A2 Winkelschraubendreher ISO 2936 2.0

## Umgebungsbedingungen

<b>Umgebungstemperatur</b>	-40...85 °C
----------------------------	-------------

## Help Views

