



1) aktive Fläche, 2) Freizone, 3) siehe entsprechend S/L-Kopf, 4) Anzugsmoment



Allgemeine Merkmale

Antennenform	rund
EN 55011	Gr. 1, Klasse A
EN 55022	Gr. 1, Kl. B
Funktionsprinzip	Datenträger
Zulassung/Konformität	CE UKCA Ecolab WEEE

Elektrische Merkmale

Datenerhaltungszeit/Jahre	≥ 10
Lesezeit	für 16 Byte: 0.02 s User ID für 4 Byte: 0.02 s
Lesezyklen	unbegrenzt
Programmierzeit	für 16 Byte: 0.040s
Programmierzyklen	≥ 100.000
Speicherorganisation	47 × 16 Byte

Funktionsmerkmale

Nutzerdaten, lesen/schreiben	736 Byte
Speichertyp	EEPROM
UID Seriennummer, nur lesbar	4 Byte
Unterstützte Datenträgertypen	DIN ISO 14443

Material

Gehäusematerial	PPS
-----------------	-----

Mechanische Merkmale

Abmessung	Ø 24.9 x 4.8 mm
Anwendungsgewicht	4.00 g
Einbau	metallfrei (Freizone)

Umgebungsbedingungen

Dauerschockbeanspruchung	ja
EN 60068-2-27, Schock	ja
EN 60068-2-32, Freier Fall	ja
EN 60068-2-6, Vibration	ja
Lagertemperatur temporär	-40...220 °C 1x1000 h, 1500x30 min
Schutzart	IP68
Schutzart nach DIN 40050	IPx9K
Umgebungstemperatur	-40...85 °C

HF (13.56 MHz)
BIS M-132-10/L-HT
Bestellcode: BIS00YA

BALLUFF

Zusatztext

Der Datenträger entspricht dem Geräteschutzniveau EPL Gb und kann daher in Zone 1 mit der Gasgruppe II. A, II. B und II.C eingesetzt werden.
Werte wenn nicht anders angegeben unter Nennbedingungen.
Nur in Verbindung mit dem dafür geeigneten Schreib-/Lesekopf.
Einsatzbedingungen siehe entsprechender Schreib-/Lesekopf.
Zeitangabe inklusive Datenprüfung.
Angabe Lagertemperatur 1000 h oder 1500 Zyklen à 30 min.
Bei Einbau in Metall: Freizone beachten.