

1) Anzeige- und Bedienfeld, 2) drehbar 270°, 3) Abdeckkappe, abnehmbar, 4) Standardlinse, abnehmbar, 5) Lichtaustritt Standard, 6) Lichtaustritt optional



Allgemeine Merkmale

Baureihe	67M
Form	Quader Anschluss drehbar
Funktionsprinzip	Kontrasttaster
Grundnorm	IEC 60947-5-2
Zulassung/Konformität	CE cULus WEEE
Zusätzliche Eigenschaften	Optik umsetzbar (Lichtaustritt 0°/ 90°), vertikaler Lichtfleck

Anzeige/Bedienung

Anzeige	Ausgangsfunktion - LED gelb Bereitschaft - LED grün Fehler - LED grün, blinkt Kurzschluss - LED grün, blinkt
Einsteller	Taste
Einstellmöglichkeit	Kontrast (Schaltpunkt) Hell-/Dunkelschaltung Schaltausgang PNP/NPN

Optoelektronische Sensoren
BKT 67M-001-U-S92
Bestellcode: BKT0001

BALLUFF

Elektrische Merkmale

Ausschaltverzug toff max.	0.033 ms
Bemessungsbetriebsspannung Ue DC	24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie	100 mA
Bemessungsisolationsspannung Ui	75 V DC
Bereitschaftsverzug tv max.	300 ms
Betriebsspannung Ub	10...30 VDC
Eingangsfunktion	Zeitfunktion ein/aus
Einschaltverzug ton max.	0.033 ms
Lastwiderstand RL min. (Analog U)	2.2 kOhm
Leerlaufstrom Io max. bei Ue	50 mA
Restwelligkeit max. (% von Ue)	8 %
Schaltfrequenz	15000 Hz
Schutzklasse	II
Spannungsfall Ud max. bei Ie	2 V

Elektrischer Anschluss

Anschluss	Steckverbinder, M12x1-Stecker
Kurzschlusschutz	ja
Verpolungssicher	ja
Vertauschmöglichkeit geschützt	ja

Erfassungsbereich/Messbereich

Reichweite	6...12 mm
------------	-----------

Material

Aktive Fläche, Material	PMMA
Gehäusematerial	Aluminium, Druckguss, lackiert
Oberflächenschutz	lackiert

Zusatztext

Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.

Weitere Informationen: siehe Betriebsanleitung.

Zubehör separat bestellen.

Taste nicht mit einem spitzen Werkzeug betätigen.

Referenzobjekt (Messplatte) für Analogausgang: Graukarte, 100 x 100, 90 % Remission, axiale Annäherung.

Referenzobjekt (Messplatte): Farbbalken-Karte, 100 x 100, Kontrast gelb/weiß und blau/schwarz, seitliche Annäherung der Farbbalken, Bewegungsrichtung senkrecht zur Lichtflecklänge.

Mechanische Merkmale

Abmessung	32 x 64 x 82 mm
Befestigung	Schraube M5

Optische Daten

Fremdlicht max.	5000 Lux
Funktionsprinzip optisch	Lichttaster, fokussiert
LED-Gruppe nach IEC 62471	Freie Gruppe
Lichtart	Blaulich/Grünlicht/Rotlicht
Lichtfleckgröße	1.5 x 5 mm bei 9 mm
Schaltfunktion optisch	hell-/dunkelschaltend
Strahlcharakteristik	fokussiert
Wellenlänge	465 nm/520 nm/630 nm


Schnittstelle

Analogausgang	Analog, Spannung 1...5.5 V
Schaltausgang	PNP/NPN Schließer/Öffner (NO/NC)
Zeitfunktion	Ausschaltverzögerung
Zeitfunktion, Dauer	20 ms

Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-27, Schock	Halbsinus, 30 gn, 11 ms, 3x6 Halbsinus, 30 gn, 6 ms, 3x10000
EN 60068-2-6, Vibration	10...55 Hz, Amplitude 1 mm, 3x2 h
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-10...55 °C
Verschmutzungsgrad	3

Wiring Diagrams



Opto Symbols

