

1) aktive Fläche



### Allgemeine Merkmale

<b>Anwendung</b>	Rundzylinder Pneumatikzylinder mit Trapeznut
<b>Funktionsprinzip</b>	Magnetfeld-Sensor
<b>Grundnorm</b>	IEC 60947-5-2
<b>Zulassung/Konformität</b>	CE UKCA cULus WEEE

### Anzeige/Bedienung

<b>Funktionsanzeige</b>	ja
-------------------------	----

### Elektrische Merkmale

<b>Ausgangswiderstand Ra</b>	open drain
<b>Ausschaltverzögerung toff max.</b>	0.05 ms
<b>Bemessungsbetriebsspannung Ue DC</b>	24 V
<b>Bemessungsbetriebsstrom Ie</b>	200 mA
<b>Bemessungsisolationsspannung Ui</b>	75 V DC
<b>Bemessungskurzschlussstrom</b>	100 A
<b>Bemessungsschaltfeldstärke Hn</b>	1.2 kA/m
<b>Betriebsspannung Ub</b>	10...30 VDC
<b>Einschaltverzögerung ton max.</b>	0.05 ms
<b>Gebrauchskategorie</b>	DC-13
<b>Gesicherte Schaltfeldstärke Ha</b>	2 kA/m
<b>Hysterese H max. (% von Hn)</b>	45 %
<b>Lastkapazität max. bei Ue</b>	1 µF
<b>Leerlaufstrom Io max., unbedämpft</b>	10 mA
<b>Reststrom Ir max.</b>	80 µA
<b>Restwelligkeit max. (% von Ue)</b>	15 %
<b>Schaltfrequenz</b>	10000 Hz
<b>Spannungsfall statisch max.</b>	3.1 V

### Elektrischer Anschluss

<b>Anschluss</b>	M8x1-Stecker, 3-polig
<b>Kurzschlusschutz</b>	ja
<b>Verpolungssicher</b>	ja
<b>Vertauschmöglichkeit geschützt</b>	ja

### Erfassungsbereich/Messbereich

<b>Temperaturdrift max. (% von Hn)</b>	0.3 %
--	-------

Magnetfeld-Sensoren  
**BMF 32M-PS-C-2-S49**  
Bestellcode: **BMF0088**

# BALLUFF

## Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C) 330 a

## Material

Aktive Fläche, Material Aluminium  
Gehäusematerial Aluminium

## Mechanische Merkmale

Abmessung 25 x 11.9 x 26 mm  
Befestigung mit Schlauchschelle

## Schnittstelle

Schaltausgang PNP Schließer (NO)

## Umgebungsbedingungen

EN 60068-2-27, Schock Halbsinus, 30 g<sub>n</sub>, 11 ms  
EN 60068-2-6, Vibration 55 Hz, Amplitude 1 mm, 3x30 min  
ESD 4A(8kV)  
Schutzart IP67  
Umgebungstemperatur -25...85 °C  
Verschmutzungsgrad 3

## Zusatztext

Nach Beseitigung der Überlast ist der Sensor wieder funktionsfähig.

UL: - Nur zur Verwendung in NFPA 79-Anwendungen - die Adapter für die Feldverkabelung sind vom Hersteller erhältlich. Siehe Herstellerinformationen.


Weitergehende Informationen zu MTTF bzw. B10d siehe MTTF / B10d Zertifikat

Die Angabe des MTTF- / B10d-Wertes stellt keine verbindlichen Beschaffenheits- und/oder Lebensdauerzusagen dar; es handelt sich lediglich um Erfahrungswerte ohne bindenden Charakter. Durch diese Wertangaben wird auch nicht die Verjährungsfrist von Mängelansprüchen verlängert oder sonst in irgend einer Form beeinflusst..

## Connector Drawings



## Wiring Diagrams



Technical Drawings

