



1) Bezugskante, 2) Dichtring, 3) Kabeldurchlass



Allgemeine Merkmale

Ausführung	Sprungkontakt
Grundnorm	IEC 60947-5-1
Wirkprinzip	1-8. Schaltstelle: mechanisch
Zulassung/Konformität	CE UKCA CCC WEEE

Anzeige/Bedienung

Funktionsanzeige	1-8. Schaltstelle: keine
-------------------------	--------------------------

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	1-8. Schaltstelle: 250 V AC
Dauerstrom	1-8. Schaltstelle: 6 A
Schaltfunktion mechanisch	galvanisch getrennt ein Schließer und ein Öffner Zweikreiswechsler Doppelunterbrechung
Schalzhäufigkeit	1-8. Schaltstelle: 300/min

Elektrischer Anschluss

Anschlussart	1-8. Schaltstelle: Schraubanschluss
---------------------	--

Erfassungsbereich/Messbereich

Reproduzierbarkeit	1-8. Schaltstelle: ±0.01 mm
Schaltstellenabstand	12 mm

Funktionale Sicherheit

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 30.0: 30 Mio. Schaltzyklen
------------------------------	--------------------------------

Material

Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	eloxiert
Kontaktmaterial	1-8. Schaltstelle: Feinsilber, vergoldet
Stößelmaterial	1-8. Schaltstelle: Edelstahl (1.4034)

Mechanische Merkmale

Abmessung	120 x 130 x 64 mm
Abstand Nocken - Bezugskante	1-8. Schaltstelle: 4.50...5.00 mm
Anfahrsgeschwindigkeit	1-8. Schaltstelle: 60 m/min
Anfahrriichtung	längs, parallel zur Anschraubfläche
Anzahl der Schaltstellen	8x Rolle mechanisch
Einbau	senkrecht
Flansch, Durchführung	2 Gewindeausgänge M20
Lebensdauer mechanisch	1-8. Schaltstelle: 30 Mio. Schaltspiele
Schaltbetätigungskraft	1-8. Schaltstelle: 20 N
Schaltelement	1-8. Schaltstelle: BSE 30.0
Stößelabstand 1. Schaltstelle	30 mm
Stößelform	1-8. Schaltstelle: Rolle

Nockenschalter
BNS 819-D08-R12-62-10
Bestellcode: BNS01MA

BALLUFF

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-5...85 °C

Wiring Diagrams

BSE 30.0

