



1) Bezugskante, 2) Dichtring, 3) Kabeldurchlass, 4) Mark. Sicherh. Schaltstelle



### Allgemeine Merkmale

<b>Ausführung</b>	Sicherheit DIN EN 60204-1
<b>DIN-Schalter</b>	DIN 43697
<b>Grundnorm</b>	IEC 60947-5-1
<b>Wirkprinzip</b>	1-4. Schaltstelle: mechanisch
<b>Zulassung/Konformität</b>	CE UKCA CCC WEEE

### Anzeige/Bedienung

<b>Funktionsanzeige</b>	1-4. Schaltstelle: keine
-------------------------	--------------------------

### Elektrische Merkmale

<b>Bemessungsbetriebsspannung Ue</b>	1-4. Schaltstelle: 250 V AC
<b>Dauerstrom</b>	1-4. Schaltstelle: 6 A
<b>Schaltfunktion mechanisch</b>	ein Schließer und ein Öffner galvanisch getrennt Schließer mit Sprungfunktion Doppelunterbrechung Öffner zwangsöffnend nach VDE Zweikreiswechsler
<b>Schalhäufigkeit</b>	1-4. Schaltstelle: 160/min

### Elektrischer Anschluss

<b>Anschlussart</b>	1-4. Schaltstelle: Schraubanschluss
---------------------	--

### Erfassungsbereich/Messbereich

<b>Reproduzierbarkeit</b>	1-4. Schaltstelle: ±0.02 mm
<b>Schaltstellenabstand</b>	12 mm

### Funktionale Sicherheit

<b>B10d (EN ISO 13849-1)</b>	BSE 85: 1 Mio. Schaltzyklen
------------------------------	-----------------------------

### Material

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, eloxiert
<b>Gehäusematerial, Oberflächenschutz</b>	eloxiert
<b>Kontaktmaterial</b>	1-4. Schaltstelle: Feinsilber
<b>Stößelmaterial</b>	1-4. Schaltstelle: Edelstahl (1.4034)

### Mechanische Merkmale

<b>Abmessung</b>	120 x 90 x 83 mm
<b>Abstand Nocken - Bezugskante</b>	1-4. Schaltstelle: 4.50...5.00 mm
<b>Anfahrsgeschwindigkeit</b>	1-4. Schaltstelle: 60 m/min
<b>Anfahrriichtung</b>	längs, parallel zur Anschraubfläche
<b>Anzahl der Schaltstellen</b>	4x Rolle mechanisch
<b>Einbau</b>	senkrecht
<b>Flansch, Durchführung</b>	2 Gewindeausgänge M25
<b>Lebensdauer mechanisch</b>	1-4. Schaltstelle: 1 Mio. Schaltspiele
<b>Schaltbetätigungskraft</b>	1-4. Schaltstelle: 30 N
<b>Schaltelement</b>	1-4. Schaltstelle: BSE 85
<b>Stößelabstand 1. Schaltstelle</b>	30 mm
<b>Stößelform</b>	1-4. Schaltstelle: Rolle

Nockenschalter  
**BNS 813-D04-R12-100-22-04**  
Bestellcode: BNS010R

# BALLUFF

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-5...85 °C

## Wiring Diagrams

BSE 85

