



1) Bezugskante, 2) 1. Schaltstelle, 3) Mark. Sicherh. Schaltstelle



Allgemeine Merkmale

Ausführung	Sicherheit DIN EN 60204-1
Grundnorm	IEC 60947-5-1
Wirkprinzip	1-4. Schaltstelle: mechanisch
Zulassung/Konformität	CE UKCA CCC WEEE

Anzeige/Bedienung

Funktionsanzeige	1-4. Schaltstelle: keine
-------------------------	--------------------------

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	1-4. Schaltstelle: 250 V AC
Dauerstrom	1-4. Schaltstelle: 6 A
Schaltfunktion mechanisch	Öffner zwangsöffnend nach VDE Doppelunterbrechung Schließer mit Sprungfunktion galvanisch getrennt ein Schließer und ein Öffner Zweikreiswechsler
Schalzhäufigkeit	1-4. Schaltstelle: 160/min

Elektrischer Anschluss

Anschlussart	1-4. Schaltstelle: Schraubanschluss
---------------------	--

Erfassungsbereich/Messbereich

Reproduzierbarkeit	1-4. Schaltstelle: ±0.02 mm
Schaltstellenabstand	12 mm

Funktionale Sicherheit

B10d (EN ISO 13849-1)	BSE 85: 1 Mio. Schaltzyklen
------------------------------	-----------------------------

Material

Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	eloxiert
Kontaktmaterial	1-4. Schaltstelle: Feinsilber
Stößelmaterial	1-4. Schaltstelle: Edelstahl (1.4034)

Mechanische Merkmale

Abmessung	100 x 90 x 77 mm
Abstand Nocken - Bezugskante	1-4. Schaltstelle: 2.50...3.00 mm
Anfahrgeschwindigkeit	1-4. Schaltstelle: 60 m/min
Anfahrriichtung	senkrecht zur Anschraubfläche
Anzahl der Schaltstellen	4x Rolle mechanisch
Einbau	waagrecht
Flansch, Durchführung	1 Gewindeausgang M25
Lebensdauer mechanisch	1-4. Schaltstelle: 1 Mio. Schaltspiele
Schaltbetätigungskraft	1-4. Schaltstelle: 30 N
Schaltelement	1-4. Schaltstelle: BSE 85
Stößelabstand 1. Schaltstelle	50 mm
Stößelform	1-4. Schaltstelle: Rolle

Nockenschalter
BNS 813-B04-R12-72-22-04
Bestellcode: BNS0238

BALLUFF

Umgebungsbedingungen

Schutzart

IP67

Umgebungstemperatur

-5...85 °C

Wiring Diagrams

BSE 85

