

1) Bezugskante



**Allgemeine Merkmale**

<b>Ausführung</b>	Sprungkontakt
<b>Grundnorm</b>	IEC 60947-5-1
<b>Wirkprinzip</b>	1-3. Schaltstelle: mechanisch
<b>Zulassung/Konformität</b>	CE UKCA WEEE

**Anzeige/Bedienung**

<b>Funktionsanzeige</b>	1-3. Schaltstelle: keine
-------------------------	--------------------------

**Elektrische Merkmale**

<b>Bemessungsbetriebsspannung Ue</b>	1-3. Schaltstelle: 250 V AC
<b>Dauerstrom</b>	1-3. Schaltstelle: 4 A
<b>Schalzhäufigkeit</b>	1-3. Schaltstelle: 200/min

**Elektrischer Anschluss**

<b>Anschluss</b>	M12x1-Flanschstecker, 5-polig
<b>Anschlussart</b>	1. Schaltstelle: Steckverbinder

**Erfassungsbereich/Messbereich**

<b>Reproduzierbarkeit</b>	1-3. Schaltstelle: ±0.02 mm
---------------------------	-----------------------------

**Funktionale Sicherheit**

<b>B10d (EN ISO 13849-1)</b>	BSE 70.1: 10 Mio. Schaltzyklen
------------------------------	--------------------------------

**Material**

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium, eloxiert
<b>Gehäusematerial, Oberflächenschutz</b>	eloxiert
<b>Kontaktmaterial</b>	1-3. Schaltstelle: Feinsilber
<b>Stößelmaterial</b>	1-3. Schaltstelle: Edelstahl (1.4034)


**Mechanische Merkmale**

<b>Abstand Nocken - Bezugskante</b>	1-3. Schaltstelle: 2.30...2.80 mm
<b>Anfahrgeschwindigkeit</b>	1-3. Schaltstelle: 20 m/min
<b>Anfahrriichtung</b>	längs, parallel zur Anschraubfläche
<b>Anzahl der Schaltstellen</b>	3x Dach mechanisch
<b>Einbau</b>	senkrecht
<b>Flansch, Durchführung</b>	keine
<b>Lebensdauer mechanisch</b>	1-3. Schaltstelle: 10 Mio. Schaltspiele
<b>Schaltbetätigungskraft</b>	1-3. Schaltstelle: 8 N
<b>Schaltelement</b>	1-3. Schaltstelle: BSE 70.1
<b>Stößelform</b>	1-3. Schaltstelle: Dach

**Umgebungsbedingungen**

<b>Schutzart</b>	IP67
<b>Umgebungstemperatur</b>	-5...85 °C

## Connector Drawings



Ansicht auf Steckerseite

## Wiring Diagrams

