



1) Bezugskante, 2) aktive Fläche, 3) Funktionsanzeige FD/FE/LL



Allgemeine Merkmale

Ausführung	Induktiv
Grundnorm	IEC 60947-5-2
Wirkprinzip	1-2. Schaltstelle: induktiv
Zulassung/Konformität	CE UKCA WEEE

Anzeige/Bedienung

Funktionsanzeige	1-2. Schaltstelle: Lichtleiter
-------------------------	--------------------------------

Elektrische Merkmale

Bemessungsbetriebsspannung Ue	1-2. Schaltstelle: 24 V DC
Dauerstrom	1-2. Schaltstelle: 0.2 A

Elektrischer Anschluss

Anschlussart	1-2. Schaltstelle: Schraubanschluss
Elektrische Ausführung	3-/4-Draht

Erfassungsbereich/Messbereich

Bemessungsschaltabstand Sn	1-2. Schaltstelle: 2.0 mm
Gesicherter Schaltabstand Sa	1-2. Schaltstelle: 1.6 mm
Reichweite	2 mm
Schaltstellenabstand	12 mm

Funktionale Sicherheit

MTTF (40 °C)	BES 517-110: 490 a
---------------------	--------------------

Material

Gehäusematerial	Aluminium, eloxiert
Gehäusematerial, Oberflächenschutz	eloxiert

Mechanische Merkmale

Abmessung	79 x 36 x 77.5 mm
Abstand Nocken - aktive Fläche	1-2. Schaltstelle: 0...1.62 mm
Einbau	senkrecht
Flansch, Durchführung	keine
Schaltelement	1-2. Schaltstelle: BES 517-110
Stößelabstand 1. Schaltstelle	12 mm

Schnittstelle

Schaltausgang	PNP antivalent
----------------------	----------------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25...70 °C

Wiring Diagrams

