

Passive Verteiler
BPI 8M4A4P-2K-B0-KPXB0-030
Bestellcode: BPI0090

BALLUFF

Mechanische Merkmale

Abmessung	155 x 58 x 25 mm
Anzugsdrehmoment	1.2 Nm ±0.2 (M4)
Anzugsdrehmoment Kabelstecker	0.6 Nm + 0.1 Nm (M12 Steckverbinder)
Befestigung	M4 (4x)
Beschleunigung max., Schleppkette	10 m/s ²
Kabeleigenschaften	schleppkettentauglich
Kabellänge L	3.00 m
Kabelmantel, Farbe	schwarz
Verfahrgeschwindigkeit max., Schleppkette	3 m/s

Verfahrweg horizontal max., Schleppkette	10 m bei 10 m/s ²
Verguss	ja

Schnittstelle

Schaltausgang	PNP Schließer (NO)
---------------	--------------------


Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur, feste Verlegung	-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung	-20...80 °C
Schutzart	IP67, verschraubter Zustand

Zusatztext

Kabelaufbau nach UL-AWM Style 20549/10493
Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1-2
Flammwidrigkeit nach UL 758/1581 FT2
Halogenfrei nach DIN VDE 0472 Teil 815
Halogenfrei nach IEC 60754-1
Ölbeständig nach DIN EN 60811-404 (VDE 0473-811-404)
Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

Connector Drawings



E/A Ports


PIN 1: +24V

PIN 3: 0V

PIN 4: Schließer

PIN 5: PE

Wiring Diagrams



-) blau 1,00 mm²
- +) braun 1,00 mm²
- 1) weiss
- 2) grün
- 3) gelb
- 4) grau
- 5) rosa
- 6) rot
- 7) schwarz
- 8) violett
- I) LED grün
- II) LED gelb
- PE) grün/gelb 1,00 mm²